

TAJIMA
Regla graduada de acero inoxidable, Longitud: 1000 mm

Datos de pedido

Número de pedido	461620 1000
GTIN	4975364041234
Clase de artículo	46R

Descripción
Ejecución:

De acero **inoxidable**, superficie mate con graduación precisa.

Canto superior con graduación de 1 mm, canto inferior con graduación de 1/2 mm.

Parte trasera con tabla de conversión pulgadas / medidas métricas y tabla de Ø de agujero para roscar.

Material: Acero fino, INOX

Calibración: F10

Límite de error: 0,2 mm

Sección anchura: 35 mm

Sección grosor: 1,5 mm

Descripción técnica

Sección anchura	35 mm
Sección grosor	1,5 mm
Longitud	1000 mm
Calibración	F10
Límite de error	0,2 mm
Norma	EG I
División borde superior	1 mm
División borde inferior	1/2 mm
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Regla graduada de acero

ServiciosCalibración Regla graduada de acero Longitud máxima
1000/2 mm

016100 1000/2

Marcación Rotulación por láser Tipo

018940