

Mahr**Juego de micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 6-12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Accionamiento rápido con acoplamiento integrado. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 12 mm **para mediciones hasta la base de perforación**. Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428900 con los anillos de comprobación correspondientes.

Descripción técnica

Capacidad de medición	6 - 12 mm
Número de micrómetros	3
Número de anillos comprobación	2
Ø anillo de comprobación	8 / 10 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	DIN 863

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accesorios

Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 10-12 mm	428900 10-12
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 8-10 mm	428900 8-10
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 6-8 mm	428900 6-8
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9