

Garant**Cinta métrica de acero "Quickmeter", Longitud de cinta: 2Hm****Datos de pedido**

Número de pedido	461992 2H
GTIN	4045197679512
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Cinta de acero fino inoxidable, irrompible con pintura resistente a la abrasión. Includido clip práctico para el cinturón. Con gancho rebatible.

Ventaja:

Gracias al abombado convexo, la cinta se apoya **plana** sobre la mesa; gracias a lo cual se pueden leer y transmitir las medidas fácilmente y sin errores.

Función:

Se desenrolla automáticamente al pulsar una tecla y se detiene al soltarla.

Descripción técnica

Longitud de cinta	2 m
Anchura de cinta	16 mm
Anchura	24 mm
Ø	62 mm
Norma	EG II
Material	Acero fino, INOX
Calibración	G1

Tipo de producto

Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 2 m

026240 2