

Mahr**Juego de micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 12-20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Accionamiento rápido con acoplamiento integrado. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 12 mm **para mediciones hasta la base de perforación**. Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428900 con los anillos de comprobación correspondientes.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	1
Número de micrómetros	2
Ø anillo de comprobación	16 mm
Capacidad de medición	12 - 20 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	DIN 863

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 16-20 mm	428900 16-20
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 12-16 mm	428900 12-16
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14