

**Mahr****Micrómetro de interiores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 25-30****Datos de pedido**

Número de pedido	428930 25-30
GTIN	4059192010959
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. Disposición inmediata para la medición mediante sistema de referencia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Rosca de conexión para el cambio fácil de las cabezas de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12mm para medir hasta la base de perforación.**

**Función:**

IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Partes opcionales:**

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498940, anillos de comprobación n.º 484030.

**Descripción técnica**

Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición estándar	68 mm
Profundidad de medición con prolongación	218 mm

Capacidad de medición	25 - 30 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 52
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

## Accesorios

Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2

Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032