

Mahr**Juego de micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 20-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Accionamiento rápido con acoplamiento integrado. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 12 mm **para mediciones hasta la base de perforación**. Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428900 con los anillos de comprobación correspondientes.

Descripción técnica

Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	20 - 50 mm
Ø anillo de comprobación	25 / 40 mm
Número de anillos comprobación	2
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accesorios

Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 40-50 mm	428900 40-50
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 20-25 mm	428900 20-25
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 23 mm	484030 23
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 30-40 mm	428900 30-40
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 25-30 mm	428900 25-30