



Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 8-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de \varnothing 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de \varnothing 12 MD).

Suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	54 mm
Capacidad de medición	8 - 10 mm
Profundidad de medición con prolongación	154 mm
\varnothing anillo de comprobación	8 mm
Medida a	1,5 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100R mm	022500 100R
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200R mm	022510 200R

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 6-12	428993 6-12