

Mahr**Juego de micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 50-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Accionamiento rápido con acoplamiento integrado. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 12 mm **para mediciones hasta la base de perforación**. Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428900 con los anillos de comprobación correspondientes.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	2
Ø anillo de comprobación	60 / 85 mm
Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	50 - 100 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

CalibraciónJuego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-100 mm	020550 50-100
----------------------------------------------------------------------------	---------------

Accesorios

Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 50-60 mm	428900 50-60
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 70-85 mm	428900 70-85
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 60-70 mm	428900 60-70
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Micrómetro de interiores Micromar Capacidad de medición 85-100 mm	428900 85-100
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65