

Mahr**Micrómetro de interiores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 40-50****Datos de pedido**

Número de pedido	428930 40-50
GTIN	4059192010973
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. Disposición inmediata para la medición mediante sistema de referencia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Rosca de conexión para el cambio fácil de las cabezas de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12mm para medir hasta la base de perforación.**

Función:

IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498940, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición con prolongación	226 mm
Profundidad de medición estándar	76 mm

Capacidad de medición	40 - 50 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 52
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

Accesorios

Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965