



Micrómetro de interiores Micromar, Capacidad de medición: 70-85mm



Datos de pedido

Número de pedido	428900 70-85
GTIN	4059192010386
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate.

Varilla patrón completamente templada y rectificada.

Accionamiento rápido con acoplamiento integrado.

Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD.

A partir de 12 mm **para mediciones hasta la base de perforación.**

Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	97 mm
Capacidad de medición	70 - 85 mm
Medida a	0 mm
Profundidad de medición con prolongación	247 mm
Límite de error	0,005 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100 mm	022500 100
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
---	-----------