



Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 20-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de Ø 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de Ø 12 MD).

Suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	25 mm
Capacidad de medición	20 - 25 mm
Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición con prolongación	240 mm
Profundidad de medición estándar	90 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100R mm	022500 100R
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200R mm	022510 200R

Accesorios

Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 20-30	428993 20-30
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22