

Garant**Cinta métrica enrollable con mirilla, Longitud de cinta: 3m**

Datos de pedido

Número de pedido	462210 3
GTIN	4045197154118
Clase de artículo	41H

Descripción

Ejecución:

- **Carcasa de plástico resistente a los golpes.**
- **Perfiles de aluminio insertados en las dos superficies de trabajo. Con lo que se obtienen superficies de contacto exactas para medición interior y exterior.**
- **Perfiles de aluminio resistentes al calor y a las exigencias mecánicas.**
- **Cinta métrica barnizada al horno, estampada en negro. Bombeado = estabilidad de pandeo con enganche final deslizante (para medición interior y exterior). Escala de alto contraste, resistente a la corrosión y la abrasión.**
- **Graduación mm / mm (canto superior e inferior).**
- **La escala de la mira está en el mismo sentido de lectura.**

Descripción técnica

Carcasa altura	63 mm
Anchura de cinta	16 mm
Carcasa longitud	63 mm
Carcasa anchura	24 mm

Longitud de cinta	3 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 5 m	026240 5
---------------------------------------------------------	----------