

**Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 25-30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de Ø 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de Ø 12 MD).

**Suministro:**

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

**Partes opcionales:**

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

**Descripción técnica**

Medida a	0,5 mm
Ø anillo de comprobación	25 mm
Capacidad de medición	25 - 30 mm
Profundidad de medición con prolongación	240 mm
Profundidad de medición estándar	90 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100R mm	022500 100R
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200R mm	022510 200R

## Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 20-30	428993 20-30