

Mahr**Micrómetro de interiores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 16-20****Datos de pedido**

Número de pedido	428930 16-20
GTIN	4059192010935
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. Disposición inmediata para la medición mediante sistema de referencia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Rosca de conexión para el cambio fácil de las cabezas de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12mm para medir hasta la base de perforación.**

Función:

IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498940, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Profundidad de medición con prolongación	139 mm
Medida a	0,5 mm
Capacidad de medición	16 - 20 mm

Profundidad de medición estándar	64 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 52
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2

Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2