



Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 30-40mm



Datos de pedido

Número de pedido	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de \varnothing 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de \varnothing 12 MD).

Suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Capacidad de medición	30 - 40 mm
Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición estándar	97 mm
Profundidad de medición con prolongación	247 mm
\varnothing anillo de comprobación	40 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100R mm	022500 100R
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200R mm	022510 200R

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 30-50	428993 30-50
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38