

**Mahr****Micrómetro de interiores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 100-125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428930 100-125
GTIN	4059192010850
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. Disposición inmediata para la medición mediante sistema de referencia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Rosca de conexión para el cambio fácil de las cabezas de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12mm para medir hasta la base de perforación.**

**Función:**

IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

**Partes opcionales:**

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498940, anillos de comprobación n.º 484030.

**Descripción técnica**

Profundidad de medición estándar	132 mm
Capacidad de medición	100 - 125 mm
Profundidad de medición con prolongación	282 mm

Medida a	0,5 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,001 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 52
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 200 mm	022500 200

## Accesorios

Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Emisores Tipo S4E	498966 S4E

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión simplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975