

Mitutoyo**Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 6-8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Profundidad de medición con prolongación	157 mm
Ø de tambor de medición	17 mm
Profundidad de medición estándar	57 mm
Capacidad de medición	6 - 8 mm
Medida a	2 mm
Longitud total	106 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 1/100	429010 1/100
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8