



Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 87-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de Ø 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de Ø 12 MD). Carcasa barnizada.

Suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Capacidad de medición	87 - 100 mm
Profundidad de medición estándar	117 mm
Ø anillo de comprobación	87 mm
Medida a	1 mm
Profundidad de medición con prolongación	267 mm
Límite de error	0,007 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100R mm	022500 100R
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200R mm	022510 200R

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 50-100	428993 50-100