

 Mahr**Micrómetro de interiores Micromar, Capacidad de medición: 25-30mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 428900 25-30 |
| GTIN | 4059192010638 |
| Clase de artículo | 43A |

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate.

Varilla patrón completamente templada y rectificada.

Accionamiento rápido con acoplamiento integrado.

Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD.

A partir de 12 mm **para mediciones hasta la base de perforación.**

Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

| | |
|--|--------------|
| Profundidad de medición con prolongación | 218 mm |
| Profundidad de medición estándar | 68 mm |
| Medida a | 0 mm |
| Capacidad de medición | 25 - 30 mm |
| Límite de error | 0,004 mm |
| Lectura | 0,005 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm |
| Técnica de medición | analógico |
| Embalaje | caja estable |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Calibración | B6 |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm | 022500 50 |
| Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm | 022510 200 |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 28 mm | 484030 28 |
|---|-----------|