

**Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 40-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de \varnothing 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de \varnothing 12 MD).

Suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	97 mm
\varnothing anillo de comprobación	40 mm
Profundidad de medición con prolongación	247 mm
Medida a	0,5 mm
Capacidad de medición	40 - 50 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100R mm	022500 100R
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200R mm	022510 200R

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 30-50	428993 30-50
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 50-100	428993 50-100
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45