



Juego micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 6-12mm



Datos de pedido

Número de pedido	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de \varnothing 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de \varnothing 12 MD).

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428990, anillos de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	2
\varnothing anillo de comprobación	8 / 10 mm
Número de micrómetros	3
Capacidad de medición	6 - 12 mm
Límite de error	0,004 / 0,005 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

CalibraciónJuego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Accesorios

Micrómetro de interiores Capacidad de medición 8-10 mm	428990 8-10
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 6-12	428993 6-12
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 10-12 mm	428990 10-12
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 6-8 mm	428990 6-8
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10