



## Mordaza de base móvil, Para tipo: 125



### Datos de pedido

Número de pedido	361500 125
GTIN	4250364401197
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Ejecución:

Boca móvil.

#### Aplicación:

- Para la incorporación de todas las bocas HD n.º de 362390 a 362600.
- Para la incorporación de las regletas escalonadas n.º 361950; 361960; 361970.

#### Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

#### Idóneo para :

NC8, Garant-CN, titanio.

#### Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Anchura de bocas b: 124,4 mm

Altura de bocas C: 39,5 mm

Longitud de mordazas l: 76 mm

Para tipo: 125

Adecuado para el código de color: LC

Adecuado para el código de color: LC-GARANT

### Descripción técnica

Longitud de mordazas l	76 mm
------------------------	-------

Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Altura de bocas C	39,5 mm
Anchura de bocas b	124,4 mm
Para tipo	125
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco