



## Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 6-8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Clase de artículo	42B

### Descripción

**Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de  $\varnothing$  12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de  $\varnothing$  12 MD).

**Suministro:**

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

**Partes opcionales:**

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

### Descripción técnica

Profundidad de medición con prolongación	154 mm
Profundidad de medición estándar	54 mm
Capacidad de medición	6 - 8 mm
Medida a	1,5 mm
$\varnothing$ anillo de comprobación	6 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100R mm	022500 100R
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200R mm	022510 200R

### Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 6-12	428993 6-12
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8