



## Juego micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 12-20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de  $\varnothing$  12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de  $\varnothing$  12 MD).

#### Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428990, anillos de comprobación (para ajuste) y prolongación.

### Descripción técnica

$\varnothing$ anillo de comprobación	16 mm
Capacidad de medición	12 - 20 mm
Número de anillos comprobación	1
Número de micrómetros	2
Límite de error	0,005 / 0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

### Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 16-20 mm	428990 16-20
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 12-16 mm	428990 12-16
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 12-20	428993 12-20
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18