

**Mitutoyo****Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 87-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429000 87-100
GTIN	4946368517766
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

**Partes opcionales:**

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	87 - 100 mm
Medida a	3,4 mm
Profundidad de medición con prolongación	255 mm
Profundidad de medición estándar	105 mm
Ø de tambor de medición	23 mm
Longitud total	156 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100 mm	022500 100

### Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150	429010 4/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95