



## Boca escalonada fija, Para tipo: 90



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 361420 90     |
| GTIN              | 4250364401104 |
| Clase de artículo | 34A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Boca fija.

Tamaños 90, 125 y 160 con **sistema de cambio rápido, clic**, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.

Rosca para incorporación de las mordazas HD en los tam. 125 y 160.

#### Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.

Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

#### Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

#### Idóneo para:

Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

#### Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.

### Descripción técnica

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Longitud de mordazas l | 67 mm |
|------------------------|-------|

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Altura $h_1$                     | 16 mm                            |
| Para tipo                        | 90                               |
| Anchura de bocas $b$             | 89,5 mm                          |
| Altura de bocas $C$              | 34 mm                            |
| Adecuado para el código de color | LC                               |
| Adecuado para el código de color | TC                               |
| Adecuado para el código de color | NC8                              |
| Longitud $l_1$                   | 32 mm                            |
| Tipo de producto                 | Mordazas para tornillos de banco |