



## Micrómetro de interiores, Capacidad de medición: 62-75mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428990 62-75
GTIN	4045197608017
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de  $\varnothing$  12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de  $\varnothing$  12 MD). Carcasa barnizada.

#### Suministro:

Incluido anillo de comprobación (para ajuste) y prolongación.

#### Partes opcionales:

Prolongación n.º 428993, anillos de comprobación n.º 484030.

### Descripción técnica

Profundidad de medición con prolongación	267 mm
Profundidad de medición estándar	117 mm
Medida a	1 mm
$\varnothing$ anillo de comprobación	62 mm
Capacidad de medición	62 - 75 mm
Límite de error	0,007 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 100R mm	022500 100R
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200R mm	022510 200R

### Accesorios

Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 50-100	428993 50-100
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70