

**Juego micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 20-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de \varnothing 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de \varnothing 12 MD).

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428990, anillos de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	2
\varnothing anillo de comprobación	25 / 40 mm
Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	20 - 50 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 30-40 mm	428990 30-40
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 20-25 mm	428990 20-25
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 40-50 mm	428990 40-50
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 25-30 mm	428990 25-30
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 20-30	428993 20-30
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22