

Mitutoyo**Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 12-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	23 mm
Longitud total	127 mm
Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Capacidad de medición	12 - 16 mm
Medida a	2,6 mm
Profundidad de medición estándar	80 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 2/150	429010 2/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12