



Boca escalonada fija, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361420 125
GTIN	4250364401111
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Boca fija.

Tamaños 90, 125 y 160 con **sistema de cambio rápido, clic**, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.

Rosca para incorporación de las mordazas HD en los tam. 125 y 160.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.

Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.

Descripción técnica

Longitud l_1	43 mm
----------------	-------

Altura de bocas C	39,5 mm
Altura h ₁	20 mm
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Para tipo	125
Anchura de bocas b	124,4 mm
Longitud de mordazas l	92 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco