


Mitutoyo**Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 100-125mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 429000 100-125 |
| GTIN | 4946368517773 |
| Clase de artículo | 44A |

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

| | |
|--|------------------|
| Profundidad de medición con prolongación | 297 mm |
| Capacidad de medición | 100 - 125 mm |
| Longitud total | 249 mm |
| Profundidad de medición estándar | 147 mm |
| Medida a | 19,6 mm |
| Ø de tambor de medición | 23 mm |
| Límite de error | 0,01 mm |
| Lectura | 0,005 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm |
| Técnica de medición | analógico |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Embalaje | caja estable |
| Calibración | B6 |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm | 022510 200 |
| CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 200 mm | 022500 200 |

Accesorios

| | |
|---|--------------|
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 100 mm | 484030 100 |
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 125 mm | 484030 125 |
| Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 110 mm | 484030 110 |
| Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150 | 429010 4/150 |