



Juego micrómetros de interiores, Capacidad de medición: 50-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate (a partir de \varnothing 12 con mordazas de medición de MD). Cabezal de medición autocentrable con 3 mordazas (a partir de \varnothing 12 MD).

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428990, anillos de comprobación (para ajuste) y prolongación.

Descripción técnica

Número de anillos comprobación	2
Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	50 - 100 mm
\varnothing anillo de comprobación	62 / 87 mm
Límite de error	0,007 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 50-100	428993 50-100
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 62-75 mm	428990 62-75
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 75-88 mm	428990 75-88
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 50-63 mm	428990 50-63
Micrómetro de interiores Capacidad de medición 87-100 mm	428990 87-100