

Mitutoyo**Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 16-20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429000 16-20
GTIN	4946368517681
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	23 mm
Profundidad de medición estándar	80 mm
Medida a	2,6 mm
Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Longitud total	127 mm
Capacidad de medición	16 - 20 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 2/150	429010 2/150