

**Mitutoyo****Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 20-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

**Partes opcionales:**

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

**Descripción técnica**

Profundidad de medición con prolongación	240 mm
Ø de tambor de medición	23 mm
Medida a	2,6 mm
Capacidad de medición	20 - 25 mm
Longitud total	140 mm
Profundidad de medición estándar	90 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

### Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 3/150	429010 3/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22