



## Boca escalonada fija, Para tipo: 200



### Datos de pedido

Número de pedido	361420 200
GTIN	4250364401135
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Ejecución:

Boca fija.

Tamaños 90, 125 y 160 con **sistema de cambio rápido, clic**, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.

Rosca para incorporación de las mordazas HD en los tam. 125 y 160.

#### Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.

Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

#### Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

#### Idóneo para:

Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

#### Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.

### Descripción técnica

Anchura de bocas b	200,4 mm
--------------------	----------

Altura $h_1$	25 mm
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	NC8
Para tipo	200
Longitud $l_1$	54 mm
Longitud de mordazas $l$	104 mm
Altura de bocas $C$	60 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco