

Mitutoyo**Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 25-30mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 429000 25-30 |
| GTIN | 4946368517704 |
| Clase de artículo | 44A |

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

| | |
|--|------------------|
| Medida a | 2,6 mm |
| Profundidad de medición con prolongación | 240 mm |
| Profundidad de medición estándar | 90 mm |
| Ø de tambor de medición | 23 mm |
| Longitud total | 140 mm |
| Capacidad de medición | 25 - 30 mm |
| Límite de error | 0,006 mm |
| Lectura | 0,005 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Graduación tambor de medición | 1/50 mm |
| Técnica de medición | analógico |
| Embalaje | caja estable |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Calibración | B6 |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm | 022500 50 |
| Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm | 022510 200 |

Accesorios

| | |
|---|--------------|
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 25 mm | 484030 25 |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm | 484030 30 |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 27 mm | 484030 27 |
| Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 3/150 | 429010 3/150 |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 28 mm | 484030 28 |
| Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 26 mm | 484030 26 |