



## Aparato desmagnetizador manual, Tipo: HD1



### Datos de pedido

Número de pedido	380863 HD1
GTIN	2050001743763
Clase de artículo	33S

### Descripción

#### Ejecución:

- Carcasa ligera para un manejo sencillo y un cable de 3 m con enchufe.
- Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz, clase de protección IP42, consumo de potencia 220 VA. Desconexión automática a > 50 °C. Duración de conexión 30 %.

#### Aplicación:

Para desmagnetizar las superficies de grandes piezas de trabajo. Uso móvil.

### Descripción técnica

Profundidad de penetración	30 mm
Tamaño de la zona activa	105×75 mm
Peso	1,9 kg
Clase eficiencia desmagnetizador (DMC)	+
Tensión de red	220 V
Tensión de red	240 V

Frecuencia de red	50 Hz
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Desmagnetizador