



Aparato desmagnetizador manual, Tipo: HD2



Datos de pedido

Número de pedido	380863 HD2
GTIN	2050001743770
Clase de artículo	33S

Descripción

Ejecución:

- Carcasa ligera para un manejo sencillo y un cable de 3 m con enchufe.
- Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz, clase de protección IP42, consumo de potencia 220 VA. Desconexión automática a > 50 °C. Duración de conexión 30 %.

Aplicación:

Para desmagnetizar las superficies de grandes piezas de trabajo. Uso móvil.

Descripción técnica

Profundidad de penetración	40 mm
Tamaño de la zona activa	150 × 95 mm
Peso	2,2 kg
Clase eficiencia desmagnetizador (DMC)	+
Frecuencia de red	50 Hz
Tensión de red	220 V

Tensión de red	240 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Desmagnetizador