

**Boca de adaptación móvil, Para tipo: 125****Datos de pedido**

Número de pedido	361600 125
GTIN	4250364400879
Clase de artículo	34A

**Descripción****Ejecución:**

Boca móvil.

**Aplicación:**

- Para la incorporación de bocas ya existentes o fabricadas por el propio usuario.
- Para la incorporación de todas las bocas HD n.º de 362390 a 362600.

**Material:**

Acero templado; superficies rectificadas.

**Idóneo para:**

NC8, Garant-CN, titanio.

**Suministro:**

Incluidos los tornillos de fijación.

**Descripción técnica**

Longitud de mordazas l	80 mm
Longitud l <sub>1</sub>	32 mm
Altura de bocas C	58 mm
Altura h <sub>1</sub>	20 mm
Adecuado para el código de color	TC

Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	Duo Plus
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Para tipo	125
Anchura de bocas b	126 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco