




## Bloque de sujeción magnético de neodimio, Longitud: 140mm



### Datos de pedido

Número de pedido	380870 140
GTIN	4045197311313
Clase de artículo	33S

### Descripción

#### Ejecución:

- **Fuerza de retención muy elevada gracias a un procedimiento especial.**
- **Cuerpo rígido completamente de acero con conmutación de encendido / apagado en el lado frontal.**
- **Laminillas de 2 mm de latón / 4 mm de acero.**
- **Sistema magnético de neodimio.**

#### Aplicación:

- **Para piezas de trabajo difíciles de sujetar, como Ferrotic, metal duro con porcentaje de cobalto.**
- **Para erosionado y rectificado.**

#### Nota:

Opcionalmente se suministran adaptaciones para todos los sistemas GARANT Zeroclamp de sujeción de punto cero disponibles en el mercado (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.). **En el pedido, indicar los datos correspondientes.**

### Descripción técnica

Altura del campo magnético	4 mm
Altura	51 mm
Anchura	70 mm
Longitud	140 mm

Peso	3 kg
Fuerza de retención nominal	180 N/cm <sup>2</sup>
Tolerancia de altura	+0,5 / -2 mm
Tipo de producto	Placa magnética de sujeción