



Mordaza escalonada móvil, Para tipo: 90



Datos de pedido

Número de pedido	361400 90
GTIN	4250364401029
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Boca móvil.

Tamaños 90, 125 y 160 con **sistema de cambio rápido, clic**, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.

Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.

Descripción técnica

Anchura de bocas b	89,5 mm
--------------------	---------

Longitud l_1	31 mm
Altura de bocas C	34 mm
Altura h_1	16 mm
Longitud de mordazas l	56 mm
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	Duo
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	NC8
Para tipo	90
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco