



Mordaza escalonada móvil, Para tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361400 125
GTIN	4250364401036
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Boca móvil.

Tamaños 90, 125 y 160 con **sistema de cambio rápido, clic**, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.

Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	70 mm
------------------------	-------

Anchura de bocas b	124,4 mm
Altura h ₁	20 mm
Adecuado para el código de color	Duo Plus
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Altura de bocas C	39,5 mm
Para tipo	125
Longitud l ₁	40 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco