

Mitutoyo**Micrómetro de interiores Holtest para medir agujeros ciegos, Capacidad de medición: 25-30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429005 25-30
GTIN	4946368517216
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Modelo para taladros ciegos. **Superficies de medición de acero templado con revestimiento de titanio para una vida útil prolongada.**

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Profundidad de medición con prolongación	240 mm
Ø de tambor de medición	23 mm
Capacidad de medición	25 - 30 mm
Profundidad de medición estándar	90 mm
Medida a	0,3 mm
Longitud total	140 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 3/150	429010 3/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26