



Cinta métrica de fibra de vidrio en cápsula, Longitud de cinta: 20m



Datos de pedido

Número de pedido	463300 20
GTIN	4007368072867
Clase de artículo	46M

Descripción

Ejecución:

Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.

Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.

Cinta métrica de fibra de vidrio. Extremadamente resistente al pandeo y **flexible**, resistente a la corrosión atmosférica y a productos químicos. **No conductora de electricidad.** Lectura elevada. Con división en cm.

Nota:

Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.

Descripción técnica

Cápsula longitud	175 mm
Cápsula anchura	145 mm
Anchura de cinta	13 mm
Cápsula altura	32 mm

Tipo inicio de graduación	A
Longitud de cinta	20 m
Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 50 m	026240 50
--	-----------