

**Mitutoyo****Juego de micrómetros de interiores Holtest, Capacidad de medición: 6-12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

**Suministro:**

Micrómetros de interiores n.º 429000. Anillos de comprobación similares a n.º 484030, prolongación 100 mm n.º 429010.

**Descripción técnica**

Ø anillo de comprobación	8 / 10 mm
Número de micrómetros	3
Capacidad de medición	6 - 12 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

**Servicios**

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-12 mm

020550 6-12

## Accesorios

Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 1/100

429010 1/100

Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 8-10 mm

429000 8-10

Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 6-8 mm

429000 6-8

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 11 mm

484030 11

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 7 mm

484030 7

Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 10-12 mm

429000 10-12

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 9 mm

484030 9