

Mitutoyo**Juego de micrómetros de interiores Holtest, Capacidad de medición:
12-20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 429000. Anillos de comprobación similares a n.º 484030, prolongación 150 mm n.º 429010.

Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	16 mm
Número de micrómetros	2
Capacidad de medición	12 - 20 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accesorios

Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 12-16 mm	429000 12-16
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 16-20 mm	429000 16-20
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 2/150	429010 2/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15