

Mitutoyo**Juego de micrómetros de interiores Holtest, Capacidad de medición:
20-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 429000. Anillos de comprobación similares a n.º 484030, prolongación 150 mm n.º 429010.

Descripción técnica

Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	20 - 50 mm
Ø anillo de comprobación	25 / 40 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 40-50 mm	429000 40-50
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 30-40 mm	429000 30-40
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 25-30 mm	429000 25-30
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 3/150	429010 3/150
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 20-25 mm	429000 20-25
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22