

Mitutoyo

Juego de micrómetros de interiores Holtest, Capacidad de medición: 20-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 429000. Anillos de comprobación similares a n.º 484030, prolongación 150 mm n.º 429010.

Descripción técnica

Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	20 - 50 mm
Ø anillo de comprobación	25 / 40 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica

Hoja de datos

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/429050-20-50>