

TAJIMA**Cinta métrica enrollable extraestables, Longitud de cinta: 7m****Datos de pedido**

Número de pedido	462300 7
GTIN	4975364029065
Clase de artículo	46R

Descripción**Ejecución:**

- **Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.**
- **Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.**
- **Retorno de cinta automático y parada de cinta.**
- **El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.**
- **Enganche final deslizante desplazable.**
- **Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.**
- **Resorte de larga duración de acero de alta calidad.**

Descripción técnica

Carcasa altura	73 mm
Anchura de cinta	25 mm
Carcasa longitud	77 mm
Carcasa anchura	34 mm
Longitud de cinta	7 m
Norma	EG II

Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10/2 m	026240 10/2
--	-------------