


**Mitutoyo****Juego de micrómetros de interiores Holtest, Capacidad de medición:  
50-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

**Suministro:**

Micrómetros de interiores n.º 429000. Anillos de comprobación similares a n.º 484030, prolongación 150 mm n.º 429010.

**Descripción técnica**

Ø anillo de comprobación	62 / 87 mm
Número de micrómetros	4
Capacidad de medición	50 - 100 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Accesorios

Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 4/150	429010 4/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 75-88 mm	429000 75-88
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 50-63 mm	429000 50-63
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 87-100 mm	429000 87-100
Micrómetro de interiores Holtest Capacidad de medición 62-75 mm	429000 62-75